

Ürün Kodu

UTAS-0090 Duriez Basınç Deney Seti, Ø80 mm
UTAS-0092 Duriez Basınç Deney Seti, Ø120 mm

Standartlar

NF P98-251-1/4; TS EN 12697-12 Metod A ve B

Deney setleri, bitümlü karışım mekanik ve fiziksel özelliklerin, özellikle bitümlü numunelerde suya duyarlılığın belirlenmesinde kullanılır. Agregatın D_{max}'ına bağlı olarak, 80 mm ve 120 mm olmak üzere iki farklı deney seti mevcuttur. Tüm parçalar, paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Basınç deneyinde, UTM-8300 300 kN Universal Elektromekanik Üniversal Deney Cihazı kullanılmasını gerektirir. UTM-8300 cihazı, TS EN 12697-12 (Metod B) ye göre deney numunelerinin hazırlanması sürecinde, sıkıştırma işleminde de kullanılabilir (Sayfa 231'e bakınız).

TS EN 12697-12 (Metod A ve B) ye göre ise, deney numuneleri, impakt kompaktör (UTAS-0082) veya vibratörlü tokmak (UTS-0630) kullanılarak da sıkıştırılabilir.



Duriez Basınç Deney Setleri, aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir:

- Kalıp
- Silindirik Kap
- Ekstraksiyon Pistonu
- Alt ve Üst Pistonlar
- Alt ve Üst Oluklu Pistonlar
- Yarım ay halka, iki adet